

# 超速硬セメント マイルドジェットスーパー



## マイルドジェットスーパーの特長

- マイルドジェットスーパーを使用した超速硬コンクリートは材齢3時間で24 N/mm<sup>2</sup>以上の圧縮強度が発現します。
- 長期に渡り安定した圧縮強度を発現します。
- 打設後のブリーディングはありません。
- 専用の凝結遅延剤により、可使用時間(作業時間)を調整します。  
※凝結遅延剤の添加量は別途お問い合わせください。
- ジェットコンクリートモバイル車による打設が可能です。

## マイルドジェットスーパーの荷姿(受注生産)

20kg袋, 1tフレコン, バラ

## マイルドジェットスーパーの適用例

橋梁, 道路, 鉄道, 港湾, 空港, 工場, 駐車場等

### 配合例

目標スランブ12cm配合

粗骨材の最大寸法 Gmax (mm)	水セメント比 W/C (%)	細骨材率 s/a (%)	単体量 (kg/m <sup>3</sup> )					
			セメント	水	細骨材	粗骨材	混和剤	
							減水剤	遅延剤
20	35.9	39.0	435	156	685	1116	8.7	適量

減水剤：単位セメント量×2.0%

目標スランブ5cm配合 (スチールファイバー混和)

粗骨材の最大寸法 Gmax (mm)	水セメント比 W/C (%)	細骨材率 s/a (%)	単体量 (kg/m <sup>3</sup> )						
			セメント	水	細骨材	粗骨材	SF※	混和剤	
								減水剤	遅延剤
20	40	57.0	455	182	968	764	100	9.1	適量

減水剤：単位セメント量×2.0%  
※スチールファイバー

### ●推奨材料 (必要に応じてご使用ください)

被膜養生材

スミセエスシー



(2~3倍希釈で使用)

プライマー

リフレトリート



別途材料を使用する際は、当社まで事前にご相談ください。

### 取り扱い上の注意

- 不浸透性の保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面/防塵マスクを着用してください。
- 粉じん等を吸入しないでください。
- 取扱後は手、顔をよく洗ってください。
- 使用前にSDSを入手し、ご確認ください。
- 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。
- 屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。
- この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないでください。
- セメントの容器(フレコン)は完全防水仕様ではありませんので、保管は屋内で行ってください。屋外に仮置きする場合は、パレット等がかさ上げし防水シートで覆ってください。
- 開封したセメントは、なるべく早く使用してください。
- 他のセメントと混ぜないでください。

### マイルドジェットスーパーを使用したコンクリート配合の圧縮強度例

